

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Toleranssi	M
lastunmurtaja	UM1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB725-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä