

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB725-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308

Toleranssi	M
lastunmurtaja	UM1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä