

Garant**DC.T 070204, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	UM1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min

Laji	HB725-1
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä