

**Garant****TC.T 110204, Laji: HB725-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TC.T 110204 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	UM1
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Laji	HB725-1
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä