

**Garant****SC.T 120404, Laji: HB725-1**

## Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 260765 HB725-1 |
| GTIN         | 4062406765750  |
| Tuoteluokka  | 21G            |

## Kuvaus

SC.T 120404 HB725-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB725-1

lastunmurtaja: UM1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 250 m/min    |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava |
| Lastuava aine                   | KM                |
| lastunmurtaja                   | UM1               |
| Pääkäyttöalue                   | UNI               |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely       |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                 |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä  | SCMT 120404                     |
| Toleranssi            | M                               |
| Lastuamissyvyys $a_p$ | 0,2 - 4 mm                      |
| Nirkon säde           | 0,4 mm                          |
| Syöttö f              | 0,05 - 0,5 mm/kierr,            |
| Laji                  | HB725-1                         |
| Tuotetyyppi           | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |