


Garant**SC.T 09T304, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 09T304 HB725-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB725-1

lastunmurtaja: UM1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	UM1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304

Laji	HB725-1
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä