

Garant**SC.T 120408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120408 HB725-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB725-1

lastunmurtaja: UM1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	UM1
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Laji	HB725-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä