


Garant**SCMT 09T308, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB725-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB725-1

lastunmurtaja: UM1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö f: 0,05 - 0,5 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Laji	HB725-1
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	UM1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Pääkäyttöalue	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä