

**Garant**
**VB.T 160404, Laji: HB725-1**


### Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VB.T 160404 HB725-1 Laji: HB725-1  
 lastunmurtaja: UM1  
 Toleranssi: M  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB725-1
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
lastunmurtaja	UM1
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä