

Garant**VB.T 160408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Laji	HB725-1
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	UM1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä