

**Garant****VB.T 110304, Laji: HB725-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VB.T 110304 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Laji	HB725-1

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	UM1
Pääkäyttöalue	UNI
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä