

Garant**TC.T 16T304, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 16T304 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	UM1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Laji	HB725-1
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä