

Garant**VC.T 160404, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
lastunmurtaja	UM1
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB725-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä