

**Garant****TCMT 110208, Laji: HB725-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110208 HB725-1 Laji: HB725-1  
lastunmurtaja: UM1  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 250 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB725-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	UNI
Toleranssi	M
lastunmurtaja	UM1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä