

Garant**VC.T 160408, Laji: HB725-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB725-1 Laji: HB725-1
lastunmurtaja: UM1
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB725-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	UM1
Pääkäyttöalue	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä