

Garant**Kiekkojyrsin, pinnoittamaton, Ø×leveys js16×k11: 160X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185820 160X10
GTIN	4045197098146
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Ristihammastettu, reikälaippa ja kiilaura.

Käyttö:

Urien jysintään tai katkaisuun, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,1 \times D$.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	22
Terän Ø D _c	160 mm
Syöttö f_z teräksessä < 750 N/mm ²	0,11 mm
Reiän Ø H7	40 mm
Lastuamisleveys	10 mm
varren malli	reiällä

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 885 A
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		