

**Garant****DC.T 070204, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 070204 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä