

Garant**VBMT 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7130-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä