

**Garant****VBMT 160402, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VBMT 160402 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

## Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7130-2
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä