

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7130-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7130-2 Laji: HB7130-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 270 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 270 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7130-2
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä