

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7130-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T308 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
Laji	HB7130-2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä