

**Garant****VC.T 160402, Laji: HB7130-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VCMT 160402 HB7130-2 Laji: HB7130-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 270 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7130-2
Toleranssi	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 270 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä