



## HT-putkien putkileikkurit DP50, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	818190 1
GTIN	4003773087809
Tuoteluokka	86A

### Kuvaus

#### Malli:

Työkalun runko lasikuituvahvistettua muovia. Ilman työkalua vaihdettava kääntöterä laadukasta kuulalaakeriterästä. Putken optimaalinen ohjaus ja helppo leikkaus liukulaakeroiduilla ja itsestään säätävillä rullilla. Jousitetun leikkuuterän ansiosta ei tarvita työlästä jälkisäätöä leikkaamisen aikana.

#### Etu:

Yksi työkalu, kaksi toimintoa, kolme halkaisijaa. **Yleisten muovisten jätevesiputkien helppo ja siisti erotus ja viisteitys yhdessä työvaiheessa.** Tasainen leikkaus: Ei jälkisäätöä, ei purseenpoistoa ja pienempi tukosten tai tiivisteen vahingoittumisen vaara.

#### Käyttö:

Leikkaa HT- ja monia muita muoviputkia, joiden  $\varnothing$  on 32, 40 tai 50 mm ja seinämän paksuus 2,4 mm. Vapaa näkymä erotuskohtaan takaa helpon asemoinnin. Jälki- tai hienoleikkaus mahdollista alkaen n. 10 mm:n leikkauspituudesta.

#### Varaosa:

Varaterä katso nro 818191 koko 1 ja varapikavaihtoakseli nro 818192 koko 1.

### Tekninen kuvaus

Putken ulko- $\varnothing$	32 mm
Putken ulko- $\varnothing$	40 mm
Putken ulko- $\varnothing$	50 mm

Paino	294 g
Pituus	202 mm
sopii putkimateriaalille	Alumiini
sopii putkimateriaalille	Kupari
sopii putkimateriaalille	messinki
sopii putkimateriaalille	VA
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

---

## Tarvikkeet

Vaihtoterä Tyyppi 1	818191 1
Varapikavaihtoakseli Tyyppi 1	818192 1