

Mitutoyo**Rakotulkki, teräs, Liuskojen määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478240 10
GTIN	4946368424163
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ihanteellinen moniin mittaustehtäviin. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Koko on merkitty selvästi jokaiseen liuskaan. Liuskat on helppo poistaa, ja ne voidaan avata ja lukita yksittäin. Tarkkuus valmistettu tehdasstandardin mukaan.

Tarkkuus:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Tekninen kuvaus

Liuskojen paksuudet	0,05 – 0,2 (0,05 nouseva); 0,3 – 0,8 (0,1 nouseva) mm
Terän pituus	150 mm
Liuskojen määrä	10
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Raaka-aine	Teräs

Tuotetyyppi

Rakotulkki