

Mitutoyo

Rakotulkki, teräs, Liuskojen määrä: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	478240 20
GTIN	4946368424125
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ihanteellinen moniin mittaustehtäviin. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Koko on merkitty selvästi jokaiseen liuskaan. Liuskat on helppo poistaa, ja ne voidaan avata ja lukita yksittäin. Tarkkuus valmistettu tehdasstandardin mukaan.

Tarkkuus:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Tekninen kuvaus

Liuskojen paksuudet	0,05 – 1,0 (0,05 nouseva) mm
Terän pituus	150 mm
Liuskojen määrä	20
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3
Raaka-aine	Teräs
Tuotetyyppi	Rakotulkki

