

Mitutoyo**Rakotulkki, teräs, Kalibroitu, Liuskojen määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478242 10
GTIN	2050002071810
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Ihanteellinen moniin mittaustehtäviin. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Koko on merkitty selvästi jokaiseen liuskaan. Liuskat on helppo poistaa, ja ne voidaan avata ja lukita yksittäin. Tarkkuus valmistettu tehdasstandardin mukaan.

Tarkkuus:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Toimituksen sisältö:

Sis. valmistajan kalibrintisertifikaatin.

Tekninen kuvaus

Liuskojen paksuudet	0,05 – 0,2 (0,05 nouseva); 0,3 – 0,8 (0,1 nouseva) mm
Terän pituus	150 mm
Liuskojen määrä	10
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi	T3

Raaka-aine	Teräs
Tuotetyyppi	Rakotulkki