

KERN**Kappalelaskuvaaka, tyyppi CIB, Enimmäispunnitusalue: 15kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479541 15
GTIN	4045761214828
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollista.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Checkweighing-näyttö: Akustinen tai optinen palaute, kun punnitukset ovat ennalta määritetyn raja-arvon ulkopuolella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, akun, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Nettopaino	4 kg
Vakautumisaika	2 s
Nimellisjännite	240 V

Punnituslevyn mitta	315×215 mm
Syvyys	330 mm
Kappalepaino vähintään	5 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lukema	1 g
Leveys	350 mm
Lineaarisuus	± 2 g
Korkeus	120 mm
Enimmäispunnitusalue	15 kg
Toistettavuus	1 g
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka

Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50