

KERN**Kappalelaskuvaaka, tyyppi CIB, Enimmäispunnitusalue: 30kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479541 30
GTIN	4045761214835
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollista.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Checkweighing-näyttö: Akustinen tai optinen palaute, kun punnitukset ovat ennalta määritetyn raja-arvon ulkopuolella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, akun, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Punnituslevyn mitta	315×215 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Enimmäispunnitusalue	30 kg
Korkeus	120 mm
Lineaarisuus	±4 g
Leveys	350 mm
Lukema	2 g
Nettopaino	3,6 kg
Toistettavuus	2 g
Syvyys	330 mm
Vakautumisaika	2 s
Nimellisjännite	240 V
Kappalepaino vähintään	10 g
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka

Palvelut

DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50