

**KERN****Kappalelaskuvaaka, tyyppi CIB, Enimmäispunnitusalue: 6kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479541 6
GTIN	4045761214897
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- **Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).**
- **Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.**
- **Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.**
- **Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollista.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**

Checkweighing-näyttö: Akustinen tai optinen palaute, kun punnitukset ovat ennalta määritetyn raja-arvon ulkopuolella.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, akun, suojuksen.

## Tekninen kuvaus

Kappalepaino vähintään	2 g
Toistettavuus	0,5 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäispunnitusalue	6 kg
Syvyys	330 mm
Leveys	350 mm
Nimellisjännite	240 V
Lineaarisuus	± 1 g
Nettopaino	3,6 kg
Punnituslevyn mitta	315×215 mm
Lukema	0,5 g
Korkeus	120 mm
Vakautumisaika	2 s
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Kappalelaskuvaaka

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50