

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 25N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081103 25N
GTIN	4003644024179
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapeliohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikelloissa on lämmönsuojakytkin.

Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelipidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 44
Pistorasioiden lukumäärä	3

Kaapelin rakenne	3G1,5
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
iskunkestävä ja roiskevesisuojaattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite	250 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	25 m
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela