

Garant**TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, Ø DC: 5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 207115 5 |
| GTIN | 4045197229526 |
| Tuoteluokka | 11X |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| Syöttö f_z kopiojyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,025 mm |
| Hammasluku Z | 2 |
| Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,023 mm |
| Kavennuksen $\varnothing D_1$ | 4,9 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 15 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 5 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 54 mm |
| Terän pituus L_c | 9 mm |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Säde R | 2,5 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis- \varnothing | f8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |

| | |
|--|-------------------------|
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 350 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 50 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 70 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 120 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 320 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

