

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×28G, vetolaatikot 20×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Paino	118 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Syvyys	700 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	931035 900
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931043 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931043 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21