

**Garant****CC.T 060202, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CCMT 060202 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060202
Laji	HU7315-1
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AF
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö $f$	0,03 - 0,1 mm/kierr,

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoittamaton
Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä