


Garant**CC.T 09T302, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T302 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Toleranssi	G
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T302
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Laji	HU7315-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä