


Garant**CCGT 120402, Laji: HU7315-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120402 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Toleranssi	G
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,2 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
lastunmurtaja	AF
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120402
Laji	HU7315-1
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä