

**Garant****DC.T 070202, Laji: HU7315-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DCMT 070202 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070202
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	G

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 0,6 mm
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Laji	HU7315-1
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AF
Nirkon säde	0,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä