

Garant**DC.T 11T302, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 11T302 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	G
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU7315-1
lastunmurtaja	AF
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä