


Garant**CC.T 060202, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 060202 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060202
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Laji	HB7315-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä