

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AF
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Laji	HB7315-1
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T304
Toleranssi	G
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä