


**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120404 HB7315-1 Laji: HB7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Laji	HB7315-1

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120404
lastunmurtaja	AF
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä