


**Garant****CCGT 120402, Laji: HB7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120402 HB7315-1 Laji: HB7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120402
lastunmurtaja	AF
Syöttö $f$	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7315-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä