

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	G
Koneistusehto	jatkuva

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T304
Laji	HB7315-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä