

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,6 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
lastunmurtaja	AF
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T308

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranssi	G
Laji	HB7315-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä