

**Garant****DC.T 070204, Laji: HB7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 070204 HB7315-1 Laji: HB7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070204

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 0,6 mm
Laji	HB7315-1
Syöttö f	0,03 - 0,1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	AF
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä