

JEPSON POWER

**Käsi­käyt­to­inen akku­metallipyörösa­ha, Tyyp­pi: 8203E****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokkaat metallipyörösa­hat** vähä­pur­seiseen ja varmaan teräksisten profiilien ja putkien, ei-rautametallien, peltien, metallilevyjen ja kerrospaneelien sahaukseen **ilman kipinöitä**.

- **Jäähdytysvoiteluaineita ei tarvita.**
- **Jälkikäsit­te­lyä ei tarvita.**
- **Katkaisu onnistuu sekunneissa.**

Käsi­käyt­to­inen akku­metallipyörösa­ha DRY Cutter 8203E.

- **Ihanteellinen teräksen, teräspeltien, kerroslevyjen, metallilevyjen, teräksisten putkien ja profiilien, ei-rautametallien ja komposiittimateriaalien sahaamiseen 6 mm:n vahvuuteen asti.**
- **Lastunkeräyssäiliö mahdollistaa siistin työskentelyn.**
- **Varustettu Ø 203/48Z kovametallisella sahanterällä "LBS schockresistent", joka mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän ja laadun.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 2 suurtehoakkua 18V LiHD 5,5A, sahanterän, laturin ja laukun.

**Huomautus:**

Yhteensopiva Cordless Alliance System (CAS) -järjestelmän kanssa, joka on sähkötyökalumerkkien valmistajasta riippumaton akkujärjestelmä. Sopiva sahanterät löytyvät numerolla 078243.

## Tekninen kuvaus

Enimmäistyöstösyvyys 90°	67 mm
Enimmäiskierrosluku	3500 min <sup>-1</sup>
Sahanterän Ø	203 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	42 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	8203E
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Paino ilman akkua	5,4 kg
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
akun jännite	18 V
Tuotetyyppi	Sahat