

JEPSON POWER**Drytech® pyörösahanterä Ø 203 mm, hampaiden lukumäärä: 54****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078243 54
GTIN	4260052468104
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Optimaalinen metalliverkkojen ja ritilöiden, trapetsipeltien, profiilien, kaapelikanavien, putkien jne. sahaamiseen. LBS-sahanterät ovat 1,0–1,7 mm paksuja ja siten huomattavasti ohuempia kuin tavalliset sahanterät. Näin ne ovat materiaalia säästäviä, tehokkaampia ja nopeampia. Energiaa säästävä ja siten enemmän akkutehoa. Leikkausnopeus maks. 4000 rpm.

Tekninen kuvaus

Soveltuvuus	INOX
Leikkuuleveys B	1,7 mm
hampaiden lukumäärä	54
Porauksen Ø	25,4 mm
Terän Ø D	203 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

