

JEPSON POWER

Drytech® pyörösahanterä Ø 203 mm, hampaiden lukumäärä: 48**Tilaustiedot**

Tilausnumero	078243 48
GTIN	4260052466780
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Optimaalinen metalliverkkojen ja ritilöiden, trapetsipeltien, profiilien, kaapelikanavien, putkien jne. sahaamiseen. LBS-sahanterät ovat 1,0–1,7 mm paksuja ja siten huomattavasti ohuempia kuin tavalliset sahanterät. Näin ne ovat materiaalia säästäviä, tehokkaampia ja nopeampia. Energiaa säästävä ja siten enemmän akkutehoa. Leikkausnopeus maks. 3800 rpm.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	203 mm
hampaiden lukumäärä	48
Soveltuvuus	Steel
Leikkuuleveys B	1,2 mm
Porauksen Ø	25,4 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

