

Garant**VC.T 160402, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 160402 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,2 mm
Toleranssi	G
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	HU7315-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 600 m/min
lastunmurtaja	AF
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160402
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä