

Garant**VC.T 160402, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 160402 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160402
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7315-1

lastunmurtaja	AF
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Toleranssi	G
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä