

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7315-1 Laji: HB7315-1
lastunmurtaja: AF
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm
Laji	HB7315-1
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	AF

Toleranssi	G
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä